

品番：EA824BH-5

品名：5.0x117mm ドリルビット(六角軸/HSS)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,410円(税抜) / 1,551円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,410円(税抜) / 1,551円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/06/18 16:59現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0889ページ                      |      |   |



**HSS(HAイス)**  
HSSとは高速鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスドリル・スチールを総称してハイスと表現される。ハイスは通常鋼より硬度が約2倍に達する。鋼に比べ、タングステン・コバルト・バナジウムなどの合金成分を多量に添加し、熱入り等の熱処理を施した後、冷却による硬化がなされる。また、酸化物皮とは異なる、炭素鋼に比べては劣るが、硬度に優れている。

| 用途材料 | 適合材料  | 適合材料 | 適合材料 | 適合材料 |
|------|-------|------|------|------|
| 鋼    | ステンレス | アルミ  | 銅    | 樹脂   |
| 鉄鋼   | ステンレス | アルミ  | 銅    | 樹脂   |
| 鉄鋼   | ステンレス | アルミ  | 銅    | 樹脂   |



| 品名        | 規格        | 単位 | 在庫 |
|-----------|-----------|----|----|
| EA824BH-5 | 5.0x117mm | 本  | 4  |

### 仕様

|                       |            |        |                    |
|-----------------------|------------|--------|--------------------|
| メーカー                  | イシハシ精工     | 商品名    | 六角軸正宗              |
| 刃先径                   | 5.0mm      | 全長     | 117mm              |
| 溝長                    | 62mm       | 六角シャンク | 6.35mm             |
| 先端角                   | 118°       | 先端形状   | X型                 |
| ねじれ角                  | 標準         | 材質     | HSS(ハイス)           |
| 表面処理                  | 酸化処理(ホモ処理) | 対応被削材  | 鉄鋼、ステンレス、軽合金、樹脂、木工 |
| 回転用                   |            |        |                    |
| クロスシンニング              |            |        |                    |
| 食い付きがよく抜群の切れ味です。      |            |        |                    |
| 充電式インパクトドライバーで使用可能です。 |            |        |                    |
| 充電ドライバーにワンタッチで着脱可能    |            |        |                    |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.