

品番 : EA824BL-3.4

品名 : 3.4x 98mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)



販売価格	1,230円(税抜) / 1,353円(税込)		
カタログ価格	1,230円(税抜) / 1,353円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/17 03:31現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0890ページ		



仕様

メーカー	イシハシ精工	商品名	六角軸コバルト正宗
刃先径	3.4mm	全長	98mm
溝長	45mm	六角シャンク	6.35mm
先端角	120°	先端形状	X型
ねじれ角	強	材質	HSCOM42(コバルトハイス)
対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金		

回転用

クロスシンニング

充電式インパクトドライバーで使用可能です。

抜群の切れ味で性能・操作性UP

充電ドリルにワンタッチで着脱可能

代替品

	品番 EA824NP-134
	コメント



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.