


品番：EA824BM-2.5

品名：2.5x 61mm スレトドリ(真円・高耐久/HSS)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 560円(税抜) / 616円(税込) | | |
| カタログ価格 | 560円(税抜) / 616円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/06/21 04:51現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0881ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|--|------|------------|
| メーカー | イシハシ精工 | 商品名 | ウルトラ武蔵 |
| 刃先径 | 2.5mm | 全長 | 61mm |
| 溝長 | 35mm | 先端角 | 118°(2段) |
| 先端形状 | X型 | ねじれ角 | 標準 |
| 材質 | HSS(ハイス) | 表面処理 | 酸化処理(ホモ処理) |
| 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 | 入数 | 1本 |

クロスシンニング

先端部に小径ドリルがあり、2段目に円周刃がエンドミル切削します。

センタリングドリルとエンドミルを組合せた2段切削で高能率化ができます。

薄い板物やプラスチック樹脂でも割れる事なく、裏バリが出ないきれいな穴があげられます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.