

品番 : EA824BN-10

品名 : 1.5-6.0mm/10本組 ドリル(六角軸)



販売価格	1,070円(税抜) / 1,177円(税込)		
カタログ価格	1,070円(税抜) / 1,177円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/02/04 04:35現在)		
商品入数	1	販売単位	SET
カタログページ	0889ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSは高速鋼(High-speed steel)の略で、
あり、ハイスピード・スチールを鋼の6割近くハイス
とし、刃先の強度を上げるために、シングルテ
ン・モリブデン・ツバクム(とくにたる含素分
を多く含む)を添加して作られたものです。以
後、研削により使用されて修削される。また、
研削台面を覆すと、研削抵抗が大きくなる
が、工具寿命を延ばすことができます。



仕様

メーカー	BLACK+DECKER (ブラック・アンド・デッcker)	型番	15060
入数	10本	サイズ(mm)	1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、 5.5、6.0
六角シャンク	6.35mm	材質	HSS(ハイス)
用途	木材、プラスチック、金属など幅広く対応	適合機種	EA813WA-11、EA813WA-13
つかみの軸長	8.64mm		

使用頻度の高い、ドリルビット10本セット。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.