

品番：EA824BP-13

品名：1.5-8.0mm/13本組 ストレートドリル(HSS)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|-----|
| 販売価格 | 945円(税抜) / 1,040円(税込) | | |
| カタログ価格 | 945円(税抜) / 1,040円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/21 06:42現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET |
| カタログページ | | | |



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は、高炭素鋼に少量のニッケル・クロムを添加し、ハイス鋼の特性を有する鋼材である。HSS鋼は、通常の鋼材よりも硬く、切削力に優れた鋼材である。HSS鋼は、切削速度が速く、切削力に優れた鋼材である。HSS鋼は、切削速度が速く、切削力に優れた鋼材である。HSS鋼は、切削速度が速く、切削力に優れた鋼材である。

| 品名 | 規格 | 材質 | 寸法 | 重量 | 単位 |
|-------|----------|-----|-------|-------|----|
| 1.5mm | JIS S45C | HSS | 1.5mm | 0.01g | 個 |
| 2.0mm | JIS S45C | HSS | 2.0mm | 0.02g | 個 |
| 2.5mm | JIS S45C | HSS | 2.5mm | 0.03g | 個 |
| 3.0mm | JIS S45C | HSS | 3.0mm | 0.04g | 個 |
| 3.5mm | JIS S45C | HSS | 3.5mm | 0.05g | 個 |
| 4.0mm | JIS S45C | HSS | 4.0mm | 0.06g | 個 |
| 4.5mm | JIS S45C | HSS | 4.5mm | 0.07g | 個 |
| 5.0mm | JIS S45C | HSS | 5.0mm | 0.08g | 個 |
| 5.5mm | JIS S45C | HSS | 5.5mm | 0.09g | 個 |
| 6.0mm | JIS S45C | HSS | 6.0mm | 0.10g | 個 |
| 6.5mm | JIS S45C | HSS | 6.5mm | 0.11g | 個 |
| 7.0mm | JIS S45C | HSS | 7.0mm | 0.12g | 個 |
| 8.0mm | JIS S45C | HSS | 8.0mm | 0.14g | 個 |



仕様

| | | | |
|---------|---------------------------------|---------|---|
| メーカー | BLACK+DECKER (ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | 15085S |
| 入数 | 13本 | サイズ(mm) | 1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、 5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、8.0 |
| 材質 | HSS(ハイス) | 適合機種 | EA813WA-11、EA813WA-13 |
| 木工、金工兼用 | | | |

代替品

| | |
|--|--|
| | 品番 EA824FJ-113 コメント メーカー違い、仕様をご確認ください |
|--|--|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.