

品番：EA824BR

品名：2.5-6.0mm/10本組 ドリル(チタンコート/六角軸)



販売価格	8,090円(税抜) / 8,899円(税込)		
カタログ価格	8,090円(税抜) / 8,899円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/02 04:04現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0889ページ		



#### 仕様

メーカー	神王工業(jinnoh)	型番	TCH10S
用途	ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。	サイズ	2.5・3.0・3.2・3.3・3.5・4.0・4.2・5.0・5.2・6.0mm(10本組)
六角シャンク	6.35mm	適合材	ステンレス 鉄鋼 アルミ プラスチック 木材
適合電動機	インパクトドライバー 電気ドリル 充電ドライバー	材質	HSS(ハイス)

インパクトドライバーでステンレスを快適穿孔

TiN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上

食いつきのいい独自形状の刃先

ステンレス・鉄・木材・プラスチック等に幅広く穿孔可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

