

品番 : EA824BR

品名 : 2.5-6.0mm/10本組 ドリル(チタンコート/六角軸)



販売価格	8,090円(税抜) / 8,899円(税込)		
カタログ価格	8,090円(税抜) / 8,899円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/02/16 07:57現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0889ページ		



仕様

メーカー	神王工業(jinnoh)	型番	TCH10S
用途	ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。	サイズ	2.5・3.0・3.2・3.3・3.5・4.0・4.2・5.0・5.2・6.0mm(10本組)
六角シャンク	6.35mm	適合材	ステンレス 鉄鋼 アルミ プラスチック 木材
適合電動機	インパクトドライバー 電気ドリル 充電ドライバー	材質	HSS(ハイス)
インパクトドライバーでステンレスを快適穿孔			
TiN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上			
食いつきのいい独自形状の刃先			
ステンレス・鉄・木材・プラスチック等に幅広く穿孔可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

