

品番：EA824BR-2

品名：2.0mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 705円(税抜) / 776円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 705円(税抜) / 776円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 9 (2026/06/02 04:08現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0889ページ                      |      |   |



#### 仕様

|      |                                    |        |                                |
|------|------------------------------------|--------|--------------------------------|
| メーカー | 神王工業(jinnoh)                       | 型番     | TCH020                         |
| サイズ  | 2mm                                | 有効長    | 20mm                           |
| 全長   | 70mm                               | 六角シャンク | 6.35mm                         |
| 適合材  | ステンレス<br>鉄鋼<br>アルミ<br>プラスチック<br>木材 | 適合電動機  | インパクトドライバー<br>電気ドリル<br>充電ドライバー |
| 材質   | HSS(ハイス)                           |        |                                |

「TiN」窒化チタンコーティング仕様

食いつきの良い独自形状の刃先

インパクトドライバーでステンレスを快適穿孔

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.