

品番：EA824BR-2.8

品名：2.8mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)



販売価格	705円(税抜) / 776円(税込)		
カタログ価格	705円(税抜) / 776円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/02 04:42現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0889ページ		



仕様

メーカー	神王工業(jinnoh)	型番	TCH028
サイズ	2.8mm	有効長	30mm
全長	80mm	六角シャンク	6.35mm
適合材	ステンレス 鉄鋼 アルミ プラスチック 木材	適合電動機	インパクトドライバー 電気ドリル 充電ドライバー
材質	HSS(ハイス)		
「TiN」窒化チタンコーティング仕様			
食いつきの良い独自形状の刃先			
インパクトドライバーでステンレスを快適穿孔			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.