品番: EA824BS

品名: 3.0-6.5mm/10本組 マルチドリル(六角軸)



販売価格	7,740円 (税抜)/ 8,514円(税込)				
カタログ価格	7,740円(税抜)/8,514円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/09/19 17:27現在)				
商品入数	1	販売単位	ST		
カタログページ	0923ページ				







仕様

メーカー	神王工業(jinnoh)	型番	※ESCOオリジナルセット品
サイズ	3.0·3.4·3.5·4.0·4.3·4.5·5.0·5. 5·6.0·6.5mm(10本組)	有効長	3~3.5:45mm 4~5:50m 5.5~6.5:60mm
全長	3~3.5:90mm 4~5:95mm 5.5~6.5:110mm	六角シャンク	6.35mm
適合材	鉄板・アルミ・ブロック・レンガ・モルタ ル・木材・プラスチック・陶器タイル・石 膏ボード・ALC	適合電動機	インパクトドライバー 充電ドライバー 電気ドリル

回転専用

高切削&長寿命の高性能ドリルビット

充電式インパクトドライバーに使用可能

重なった複合材の穴あけに最適

この一本で様々な材料への穿孔が可能

ビットを交換する必要がなく、高い作業効率を実現

ホルダー付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.