

品番：EA824BS

品名：3.0-6.5mm/10本組 マルチドリル(六角軸)



販売価格	7,740円(税抜) / 8,514円(税込)		
カタログ価格	7,740円(税抜) / 8,514円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/02 09:53現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0888ページ		



材質	対応
鉄板	○
アルミ	○
ブロック	○
レンガ	○
モルタル	○
木材	○
プラスチック	○
陶器タイル	○
石膏ボード	○
ALC	○

仕様

メーカー	神王工業(jinnoh)	型番	※ESCOオリジナルセット品
サイズ	3.0・3.4・3.5・4.0・4.3・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5mm(10本組)	有効長	3~3.5:45mm 4~5:50mm 5.5~6.5:60mm
全長	3~3.5:90mm 4~5:95mm 5.5~6.5:110mm	六角シャンク	6.35mm
適合材	鉄板・アルミ・ブロック・レンガ・モルタル・木材・プラスチック・陶器タイル・石膏ボード・ALC	適合電動機	インパクトドライバー 充電ドライバー 電気ドリル

回転専用

高切削&長寿命の高性能ドリルビット

充電式インパクトドライバーに使用可能

重なった複合材の穴あけに最適

この一本で様々な材料への穿孔が可能

ビットを交換する必要がなく、高い作業効率を実現

ホルダー付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.