


品番：EA824BS-100

品名：3.0-6.0mm/6本組 マルチドリル(六角軸)



販売価格	4,480円(税抜) / 4,928円(税込)		
カタログ価格	4,480円(税抜) / 4,928円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 09:01現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0888ページ		



材質	対応
鉄板	○
アルミ	○
ブロック	○
レンガ	○
モルタル	○
木材	○
プラスチック	○
陶器タイル	○
石膏ボード	○
ALC	○

仕様

メーカー	神王工業(jinnoh)	型番	※ESCOオリジナルセット品
サイズ	3.0・3.2・3.4・3.5・5.0・6.0mm(6本組)	有効長	3.0~3.5:45mm 5.0:50mm 6.0:60mm
全長	3.0~3.5:90mm 5.0:95mm 6.0:110mm	六角シャンク	6.35mm
適合材	鉄板・アルミ・ブロック・レンガ・モルタル・木材・プラスチック・陶器タイル・石膏ボード・ALC	適合電動機	インパクトドライバー 充電ドライバー 電気ドリル
回転専用			
高切削&長寿命の高性能ドリルビット			
充電式インパクトドライバーに使用可能			
この一本で様々な材料への穿孔が可能			
ビットを交換する必要がなく、高い作業効率を実現			
ホルダー付き			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.