


品番：EA824BS-3.2

品名：3.2x 90mm マルチドリル(六角軸)



販売価格	785円(税抜) / 864円(税込)		
カタログ価格	785円(税抜) / 864円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/21 06:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0888ページ		



マルチドリル対応表	
材質	対応
鉄板	○
アルミ	○
ブロック	○
レンガ	○
モルタル	○
木材	○
プラスチック	○
陶器タイル	○
石膏ボード	○
ALC	○

仕様

メーカー	神王工業(jinnoh)	型番	SMB0320090
サイズ	3.2mm	有効長	45mm
全長	90mm	六角シャンク	6.35mm
適合材	鉄板・アルミ・ブロック・レンガ・モルタル・木材・プラスチック・陶器タイル・石膏ボード・ALC	適合電動機	インパクトドライバー 充電ドライバー 電気ドリル
回転専用			
超硬チップ付き			
様々な材質の穴あけ作業の際にも、ビットを交換する必要がなく、高い作業効率を実現。			
高切削&長寿命の高性能ドリルビット			
充電式インパクトドライバーに使用可能			
重なった複合材の穴あけに最適			
この一本で様々な材料への穿孔が可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

