品番: EA824BS-8

品名: 8.0x125mm マルチドリル(六角軸)



販売価格	1,380円 (税抜)/1,518円(税込)					
カタログ価 格	1,380円(税抜)/1,518円(税込)					
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/10 03:31現在)					
商品入数	1	販売単位	本			
カタログページ	0923ページ					







仕様

メーカー	神王工業(jinnoh)	型番	SMB0800125
サイズ	8mm	有効長	80mm
全長	125mm	六角シャンク	6.35mm
適合材	鉄板・アルミ・ブロック・レンガ・モルタ ル・木材・プラスチック・陶器タイル・石 膏ボード・ALC	適合電動機	インパクトドライバー 充電ドライバー 電気ドリル

回転専用

超硬チップ付き

様々な材質の穴あけ作業の際にも、ビットを交換する必要がなく、高い作業効率を実現。

高切削&長寿命の高性能ドリルビット

充電式インパクトドライバーに使用可能

重なった複合材の穴あけに最適

この一本で様々な材料への穿孔が可能

株式会社エスコ