

品番：EA824BY-3.5

品名：3.5x75mm [ステンス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸)



販売価格	980円(税抜) / 1,078円(税込)		
カタログ価格	980円(税抜) / 1,078円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/01 00:12現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



カタログ仕様	
品番	EA824BY-3.5
品名	3.5x75mm [ステンス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸)
サイズ(刃先外径)	3.5
有効長	35
材質	HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)
全長(mm)	75
六角シャंक	6.35mm
用途	薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど

### 仕様

サイズ(刃先外径)	3.5	材質	HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)
有効長	35		
電気工事の通専用穴あけやねじ打ち用の下穴あけ、ホールソーの下穴あけなどに。			
インパクトドリルに使用可能です。			
X型シンニング付で位置決めが簡単			
一体成型により、低振動・高耐久			
全長(mm)	75	六角シャंक	6.35mm
用途	薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど		

### 代替品

	<p><b>品番</b> EA824CS-3.5</p> <p><b>コメント</b> 仕様をご確認ください。</p>
--	---

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.