

品番：EA824BY-4.8

品名：4.8x86mm [ステンス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸)



販売価格	1,070円(税抜) / 1,177円(税込)		
カタログ価格	1,070円(税抜) / 1,177円(税込)		
在庫数	最新在庫: 35 (2026/05/01 00:16現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0890ページ		



仕様

サイズ(刃先外径)	4.8	材質	HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)
有効長	45		
電気工事の通専用穴あけやねじ打ち用の下穴あけ、ホールソーの下穴あけなどに。			
インパクトドリルに使用可能です。			
X型シンニング付で位置決めが簡単			
一体成型により、低振動・高耐久			
全長(mm)	86	六角シャंक	6.35mm
用途	薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど		

代替品

	品番 EA824DJ-4.8 コメント メーカー異なります。
	品番 EA824CS-4.8



コメント メーカー異なります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.