

品番：EA824CP-1.0

品名：1.0x 60mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)



販売価格	660円(税抜) / 726円(税込)		
カタログ価格	660円(税抜) / 726円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/05/20 03:47現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0889ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スチールを兼ねてハイスとも呼ばれる。ハイスは高温での硬さや酸化特性を兼ねるために、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、コバルト、モリブデンなどの合金成分を添加し、焼入れ焼戻し熱処理を施した。各要素により硬さや使用温度、また、耐磨性を向上させ、用途に応じて異なる特性に加工されている。

仕様

メーカー	大西工業	型番	020-010
用途	鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用	刃先径	1.0
全長	60mm	有効長	18mm
六角シャンク	6.35mm	つかみの軸長	14mm(許容差±0.5mm)
材質	HSS(ハイス鋼)	重量	14g

インパクトドライバーに使用可能です。

六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.