

品番：EA824CP-1.8

品名：1.8x 72mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)



販売価格	710円(税抜) / 781円(税込)		
カタログ価格	710円(税抜) / 781円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/05/20 03:47現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0889ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スチールを兼ねてハイスとも呼ばれる。ハイスは高温での硬さや酸化特性を兼ねるために、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、コバルト、モリブデンなどの合金成分を添加し、焼入れ・焼戻し等の熱処理を施した後、研磨により表面を滑らかに仕上げ、最終的に研磨仕上げと称する。最終研磨においては、刃先の鋭さに着目している。

仕様

メーカー	大西工業	型番	020-018
用途	鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用	刃先径	1.8
全長	72mm	有効長	28mm
六角シャンク	6.35mm	つかみの軸長	14mm(許容差±0.5mm)
材質	HSS(ハイス鋼)	重量	16g

インパクトドライバーに使用可能です。

六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.