

品番：EA824CP-13.0

品名：13.0x110mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)



販売価格	5,110円(税抜) / 5,621円(税込)		
カタログ価格	5,110円(税抜) / 5,621円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/08/03 18:21現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0923ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スター状の切削刃を有する。HSSは常温での硬さや磨耗特性は優れるが、鋼に比べて、タンタル・ニオブ・コバルトなどの合金元素を添加し、焼入れ・焼戻し等の熱処理を施した後に、硬質により強化されて使用される。また、硬度の差と比較すると、磨耗特性においては、鋼よりも優れている。

仕様

メーカー	大西工業	型番	020E-130
用途	鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用	刃先径	13.0mm
全長	110mm	有効長	70mm
六角シャンク	6.35mm	つかみの軸長	14mm(許容差±0.5mm)
材質	HSS(ハイス鋼)	重量	60g

インパクトドライバーに使用可能です。

六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。

一体型加工のため刃先の芯ぶれが無く、正確な穴あけが可能です。

先端Xシニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.