

品番：EA824CP-3.4

品名：3.4x103mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)



販売価格	805円(税抜) / 886円(税込)		
カタログ価格	805円(税抜) / 886円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/05/20 03:47現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0889ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スチールを意味するHSSとも呼ばれる。HSSは常温での硬さや磨削性・耐摩耗性の点に優れ、タングステン・コバルト・ニッケルなどの合金成分を含有し、焼入れ・焼戻し等の熱処理を施した後、硬質により磨かれて使用される。また、硬度の差と比較すると、磨削性においては劣るが、磨削に優れている。

仕様

メーカー	大西工業	型番	020-034
用途	鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用	刃先径	3.4mm
全長	103mm	有効長	45mm
六角シャンク	6.35mm	つかみの軸長	14mm(許容差±0.5mm)
材質	HSS(ハイス鋼)	重量	22g

インパクトドライバーに使用可能です。

六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。

先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。

六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.