

品番：EA824CP-3.7

品名：3.7x106mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)



販売価格	840円(税抜) / 924円(税込)		
カタログ価格	840円(税抜) / 924円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/05/20 03:47現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0889ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スチールを意味するHSSとも呼ばれる。HSSは高温での硬さや酸化特性の面で、鋼に比べて、タンタル・ニオブ・コバルト・モリブデンなどの合金成分を添加し、焼入れ焼戻し熱処理を施した後、研磨により表面を滑らかにする。また、研磨前後と比較すると、磨耗特性においては劣るが、磨耗に優れている。

### 仕様

メーカー	大西工業	型番	020-037
用途	鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用	刃先径	3.7mm
全長	106mm	有効長	48mm
六角シャンク	6.35mm	つかみの軸長	14mm(許容差±0.5mm)
材質	HSS(ハイス鋼)	重量	22g

インパクトドライバーに使用可能です。

六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。

先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。

六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.