

品番 : EA824CP-5.1

品名 : 5.1x122mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,220円(税抜) / 1,342円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,220円(税抜) / 1,342円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/02/17 02:03現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0889ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|-----------------------------|--------|-----------------|
| メーカー | 大西工業 | 型番 | 020-051 |
| 用途 | 鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の 穴あけ用 | 刃先径 | 5.1mm |
| 全長 | 122mm | 有効長 | 64mm |
| 六角シャンク | 6.35mm | つかみの軸長 | 14mm(許容差±0.5mm) |
| 材質 | HSS(ハイス鋼) | 重量 | 26g |

インパクトドライバーに使用可能です。

6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。

先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。

六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.