

品番：EA824CP-51

品名：2.0-4.0mm/5本組 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)



販売価格	3,470円(税抜) / 3,817円(税込)		
カタログ価格	3,470円(税抜) / 3,817円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/06/20 23:59現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0889ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは鋼系合金(鉄・炭素・クロム)の鋼材であり、ハイスビード・スチールを融けてハイスと成形される。ハイスは常温下での硬さを熱処理を施すと共に、鋼にクロム、タンタル、ニオブ、コバルト、バナジウムといった元素を添加し、加工時の熱処理を施した後に、冷却により硬化させて製造される。また、硬さを高めるために、炭素含有率に依りては異なるが、鋼質に属している。

### 仕様

メーカー	大西工業	型番	020-5PA
用途	鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用	刃先径	2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm(各1本)
六角シャンク	6.35mm	つかみの軸長	14mm(許容差±0.5mm)
材質	HSS(ハイス鋼)	重量	90g

インパクトドライバーに使用可能です。

六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。

先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。

六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.