

品番：EA824CP-6.8

品名：6.8x110mm 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)



販売価格	1,950円(税抜) / 2,145円(税込)		
カタログ価格	1,950円(税抜) / 2,145円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/29 05:57現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0889ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スチールを意味するハイスとも呼ばれる。HSSは常温での硬さや磨削特性を兼ね備え、熱に強く、タンダスラット、ドリルチップ、ドリルビットの切削部分に非常に適した材料として知られています。また、硬度の差と比較すると、磨削特性においては劣るが、磨削に優れている。

仕様

メーカー	大西工業	型番	020E-068
用途	鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用	刃先径	6.8mm
全長	110mm	有効長	70mm
六角シャンク	6.35mm	つかみの軸長	14mm(許容差±0.5mm)
材質	HSS(ハイス鋼)	重量	28g

インパクトドライバーに使用可能です。

六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。

一体型加工のため刃先の芯ぶれが無く、正確な穴あけが可能です。

先端Xシニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.