

品番：EA824CS-2.4

品名：2.4x 91mm ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,070円(税抜) / 1,177円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,070円(税抜) / 1,177円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/04/04 22:46現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0890ページ | | |



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスビード・スター形等のドリルと同等の性能を発揮する。ハイスは高温での硬さや酸化防止効果のために、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、コバルト等の合金元素を添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨により仕上げられて使用される。また、硬度の差と比較すると、磨耗磨粒においては劣るが、靱性に優れている。

仕様

| | | | |
|--------|-----------------|--------|-----------------|
| メーカー | 大西工業 | 型番 | 026-024 |
| 用途 | ステンレス・鉄工の穴あけ用 | 刃先径 | 2.4mm |
| 全長 | 91mm | 有効長 | 24mm |
| 六角シャンク | 6.35mm | つかみの軸長 | 14mm(許容差±0.5mm) |
| 材質 | CO-HSS(コバルトハイス) | 重量 | 20g |

インパクトドライバーに使用可能です。

六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。

溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。

先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。

ステンレスの穴あけに適した先端角135°

六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.