品番: EA824CS-2.5

品名: 2.5x 91mm ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS)



販売価格	1,070円(税抜)/1,177円(税込)				
カタログ価格	1,070円(税抜)/1,177円(税込)				
在庫数	最新在庫: 6 (2025/11/10 04:20現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0925ページ				







## 仕様

メーカー	大西工業	型番	026-025
用途	ステンレス・鉄工の穴あけ用	刃先径	2.5mm
全長	91mm	有効長	24mm
六角シャンク	6.35mm	つかみの軸長	14mm(許容差±0.5mm)
材質	CO-HSS(コバルトハイス)	重量	20g

インパクトドライバーに使用可能です。

6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。

溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。

先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。

ステンレスの穴あけに適した先端角135°

六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.