品番：EA824CS-31

品名：2.0-4.0mm/3本組 ｽﾃﾝﾚｽ用ドリル(六角軸)

販売価格	3,270円（税抜）／ 3,597円（税込）			
カタログ価格	3,270円（税抜）／3,597円(税込)			
在庫数	最新在庫：5　（2025/07/17 23:28現在）			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ	0925ページ			



仕様

メーカー	大西工業	型番	026-CO1
用途	ステンレス・鉄工の穴あけ用	刃先径	2.0・3.0・4.0mm（各1本）
六角シャンク	6.35mm	つかみの軸長	14mm（許容差±0.5mm）
材質	CO-HSS（コバルトハイス）	重量	60g
インパクトドライバーに使用可能です。			
6角軸（6.35mm）仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。			
溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。			
先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。			
ステンレスの穴あけに適した先端角135°			
六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.