


品番：EA824CS-32

品名：2.5-3.5mm/3本組 ステンレス用ドリル(六角軸)



販売価格	3,180円(税抜)／3,498円(税込)		
カタログ価格	3,180円(税抜)／3,498円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/05/29 06:20現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0925ページ		



仕様

メーカー	大西工業	型番	026-CO2
用途	ステンレス・鉄工の穴あけ用	刃先径	2.5・3.0・3.5mm(各1本)
六角シャンク	6.35mm	つかみの軸長	14mm(許容差±0.5mm)
材質	CO-HSS(コバルトハイス)	重量	60g
インパクトドライバーに使用可能です。			
六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。			
溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。			
先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。			
ステンレスの穴あけに適した先端角135°			
六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.