

品番：EA824CS-4.0

品名：4.0x108mm ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,120円(税抜) / 1,232円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,120円(税抜) / 1,232円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/04/04 22:38現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0890ページ | | |



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速度鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・ステンレス用のハイス鋼を指す。ハイス鋼は高硬度で、切削性能が優れている。また、タングステン・ニオブ・バナジウムなどの合金元素を添加し、焼入れ・焼戻し等の熱処理を施した後、硬質により強度を高めて使用される。また、硬度の差と比較すると、磨耗特性においては劣るが、切削性に優れている。

仕様

| | | | |
|--------|-----------------|--------|-----------------|
| メーカー | 大西工業 | 型番 | 026-040 |
| 用途 | ステンレス・鉄工の穴あけ用 | 刃先径 | 4.0mm |
| 全長 | 108mm | 有効長 | 38mm |
| 六角シャンク | 6.35mm | つかみの軸長 | 14mm(許容差±0.5mm) |
| 材質 | CO-HSS(コバルトハイス) | 重量 | 24g |

インパクトドライバーに使用可能です。

六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。

溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。

先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。

ステンレスの穴あけに適した先端角135°

六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.