

品番：EA824CS-4.7

品名：4.7x114mm ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,540円(税抜) / 1,694円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,540円(税抜) / 1,694円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 6 (2026/06/18 14:00現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0890ページ                      |      |   |



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・ステンレス用のドリルとして用いられる。ハイスは高温での硬さや酸化防止効果のために、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、コバルト、モリブデンなどの合金元素を添加し、焼入れ焼戻し熱処理を施した。結果的にその硬さを上げて使用される。また、硬度の差と比較すると、磨耗特性においては劣るが、靱性に優れている。

## 仕様

|        |                 |        |                 |
|--------|-----------------|--------|-----------------|
| メーカー   | 大西工業            | 型番     | 026-047         |
| 用途     | ステンレス・鉄工の穴あけ用   | 刃先径    | 4.7mm           |
| 全長     | 114mm           | 有効長    | 41mm            |
| 六角シャンク | 6.35mm          | つかみの軸長 | 14mm(許容差±0.5mm) |
| 材質     | CO-HSS(コバルトハイス) | 重量     | 26g             |

インパクトドライバーに使用可能です。

六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。

溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。

先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。

ステンレスの穴あけに適した先端角135°

六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.