品番: EA824CT-10.0

品名: 10.0x165mm 鉄工用ドリル(SDS/Co-HSS)



販売価格	<b>5,330円</b> (税抜)/ 5,863円(税込)				
カタログ価 格	5,330円(税抜)/5,863円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>5</b> (2025/10/28 21:56現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログ ページ	0989ページ				







## 仕様

メーカー	大西工業	型番	027-100
用途	ステンレス・鉄・鋼の穴あけ用	刃先径	10.0mm
有効長	67mm	全長	165mm
シャンク形状	SDSプラスシャンク	適用機種	軽量ハンマードリル
材質	コバルトハイス鋼(HSS CO)		

軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで装着でき、鉄工用・ステンレス用(回転専用)としてご使用頂けます。

ステンレス材への穴あけに適した先端角(135°)になっています。

先端部はX型シンニング加工を施しておりますので、食い付き良く先端の切りくずの排出も良好です。

材質がコバルトハイス鋼にて耐摩耗性に優れます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.