

品番：EA824CT-10.0

品名：10.0x165mm 鉄工用ドリル(SDS/Co-HSS)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,830円(税抜) / 5,313円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,830円(税抜) / 5,313円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/05/17 07:36現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0952ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|------------------|------|-----------|
| メーカー | 大西工業 | 型番 | 027-100 |
| 用途 | ステンレス・鉄・鋼の穴あけ用 | 刃先径 | 10.0mm |
| 有効長 | 67mm | 全長 | 165mm |
| シャンク形状 | SDSプラスシャンク | 適用機種 | 軽量ハンマードリル |
| 材質 | コバルトハイス鋼(HSS CO) | | |

軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで装着でき、鉄工用・ステンレス用(回転専用)としてご使用頂けます。

ステンレス材への穴あけに適した先端角(135°)になっています。

先端部はX型シンニング加工を施しておりますので、食い付き良く先端の切りくずの排出も良好です。

材質がコバルトハイス鋼にて耐摩耗性に優れます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.