

品番：EA824CT-3.0

品名：3.0x106mm 鉄工用ドリル(SDS/Co-HSS)



販売価格	1,750円(税抜) / 1,925円(税込)		
カタログ価格	1,750円(税抜) / 1,925円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/17 08:16現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0952ページ		



仕様

メーカー	大西工業	型番	027-030
用途	ステンレス・鉄・鋼の穴あけ用	刃先径	3.0mm
全長	106mm	有効長	30mm
シャンク形状	SDSプラスシャンク	適用機種	軽量ハンマードリル
材質	コバルトハイス鋼(HSS CO)		

軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで装着でき、鉄工用・ステンレス用(回転専用)としてご使用頂けます。

先端部はX型シンニング加工を施しておりますので、食い付き良く先端の切りくずの排出も良好です。

ステンレス材への穴あけに適した先端角(135°)になっています。

材質がコバルトハイス鋼にて耐摩耗性に優れます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.