品番: EA824CT-4.2

品名: 4.2x118mm 鉄工用ドリル(SDS/Co-HSS)



販売価格	2,330円 (税抜)/ 2,563円(税込)				
カタログ価 格	2,330円(税抜)/2,563円(税込)				
在庫数	最新在庫: 6 (2025/10/28 21:51現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログ ページ	0989ページ				



仕様

メーカー	大西工業	型番	027-042
用途	ステンレス・鉄・鋼の穴あけ用	刃先径	4.2mm
有効長	38mm	全長	118mm
シャンク形状	SDSプラスシャンク	適用機種	軽量ハンマードリル
材質	コバルトハイス鋼(HSS CO)		

軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで装着でき、鉄工用・ステンレス用(回転専用)としてご使用頂けます。

ステンレス材への穴あけに適した先端角(135°)になっています。

先端部はX型シンニング加工を施しておりますので、食い付き良く先端の切りくずの排出も良好です。

材質がコバルトハイス鋼にて耐摩耗性に優れます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.