品番: EA824CT-6.5

品名: 6.5x140mm 鉄工用ドリル(SDS/Co-HSS)



販売価格	3,100円 (税抜)/3,410円(税込)				
カタログ価 格	3,100円(税抜)/3,410円(税込)				
在庫数	最新在庫: 6 (2025/10/28 21:54現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログ ページ	0989ページ				



仕様

メーカー	大西工業	型番	027-065
用途	ステンレス・鉄・鋼の穴あけ用	刃先径	6.5mm
有効長	51mm	全長	140mm
シャンク形状	SDSプラスシャンク	適用機種	軽量ハンマードリル
材質	コバルトハイス鋼(HSS CO)		

軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで装着でき、鉄工用・ステンレス用(回転専用)としてご使用頂けます。

ステンレス材への穴あけに適した先端角(135°)になっています。

先端部はX型シンニング加工を施しておりますので、食い付き良く先端の切りくずの排出も良好です。

材質がコバルトハイス鋼にて耐摩耗性に優れます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.