

品番：EA824DF-12

品名：12.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,380円(税抜)／2,618円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 2,380円(税抜)／2,618円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 7 (2026/03/23 09:05現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0891ページ                      |      |   |



仕様

|        |                                                   |    |                |
|--------|---------------------------------------------------|----|----------------|
| 六角シャンク | 6.35mm                                            | 刃径 | 12.0mm         |
| 溝長     | 26mm                                              | 全長 | 65mm           |
| 取付部寸法  | 13mm                                              | 材質 | HSS(チタンコーティング) |
| 適用機種   | ・ボール盤<br>・電動ドリル<br>・充電式インパクトドライバー<br>・充電式ドリルドライバー | 入数 | 1本             |

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 鉄・ステン・アルミなどの丸穴加工に                                                                    |
| ショートサイズでドリル刃のブレをなくし、正確できれいな穴あけが可能。                                                   |
| 特殊刃先構造により切削抵抗を少なくし、穴あけスピードを大幅アップ。<br>充電工具のバッテリー消耗を軽減。                                |
| 長寿命なコーティングドリル                                                                        |
| ※刃先が傷んだ場合は、刃先形状が特殊なため、同形状に再研磨は不可能です。<br>傷んだ刃先を研磨する際は、研磨機の種類にもよりますが、118°または135°になります。 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

