

品番：EA824DF-2.3

品名：2.3x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)



販売価格	510円(税抜) / 561円(税込)		
カタログ価格	510円(税抜) / 561円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/04/30 18:12現在)		
商品入数	2	販売単位	pk
カタログページ	0925ページ		



HSSコート(Hアイス)
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイススピード・スチールを略めてハイスとも呼ばれる。Hアイスが鋼質での硬さや磨耗特性を兼ねるために、鋼にTiN、タンタム、ニオブ、アルミナなどの金属化合物を添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨により磨かれて使用される。また、研磨の後と比較すると、磨耗特性においては劣るが、磨耗に優れている。



仕様

サイズ(mm)	2.3	全長(mm)	51
入数	2本	材質	HSS(チタンコーティング)
六角シャンク	6.35mm	刃長	20mm
取付部寸法	13mm	用途	鉄・ステン・アルミなどの丸穴加工

充電式インパクトドライバーに使用可能です。

特殊刃先で穴あけスピードを大幅アップ

特殊刃先構造により切削抵抗を少なくし、充電工具のバッテリー消費を軽減。

全長を短くすることで電動工具使用時のドリル刃のブレをなくし正確な穴あけが可能です。

刃先が傷んだ場合は、刃先形状が特殊なため、同形状に再研磨は不可能です。傷んだ刃先を研磨する際は、研磨機の種類にもよりますが、118°または135°になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.