

品番 : EA824DG-2.8

品名 : 1/4"/2.8mm ドリルビット(HSS/2本)



|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 785円(税抜)／864円(税込)            |      |    |
| カタログ価格  | 785円(税抜)／864円(税込)            |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 8 (2025/12/14 01:04現在) |      |    |
| 商品入数    | 2                            | 販売単位 | PK |
| カタログページ | 0924ページ                      |      |    |



#### 仕様

|        |   |     |                |
|--------|---|-----|----------------|
| 六角シャンク | 6.35mm<br>鉄・アルミ・合成樹脂・木工用                          | 刃径  | 2.8mm          |
| 溝長     | 44mm<br>鉄・アルミ・合成樹脂・木工用                            | 有効長 | 28mm           |
| 全長     | 80mm<br>鉄・アルミ・合成樹脂・木工用                            | 材質  | HSS(チタンコーティング) |
| 適用機種   | ・ボール盤<br>・電動ドリル<br>・充電式インパクトドライバー<br>・充電式ドリルドライバー | 入数  | 2本             |

鉄、アルミ、合成樹脂、木工の穴あけ作業に

刃先シンニング加工

大きいネジレ角で、素早い穴あけ作業が可能

#### 代替品

|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | 品番 EA824PG-2.8<br>コメント 價格注意 |
|--|-----------------------------|

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.