

品番：EA824DJ-2.5

品名：2.5mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 855円(税抜) / 941円(税込) | | |
| カタログ価格 | 855円(税抜) / 941円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 12 (2026/05/01 02:49現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | PK |
| カタログページ | 0890ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------------------|---|-----|----------|
| 六角シャンク | 6.35mm | 刃先径 | 2.5mm |
| 溝長 | 30mm | 全長 | 80mm |
| 有効長 | 25mm | 材質 | コバルトハイス鋼 |
| 適用機種 | ・ボール盤 ・電動ドリル ・充電式インパクトドライバー ・充電式ドリルドライバー | | |
| ステンレス、鉄、銅、アルミの穴あけに | | | |
| 刃先シンニング加工で喰いつき抜群 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.