

品番：EA824DM-130

品名：3.0mm 木ねじ下穴錐



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 800円(税抜) / 880円(税込) | | |
| カタログ価格 | 800円(税抜) / 880円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/06/25 15:59現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0957ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------|-------------------|
| メーカー | アネックスツール (Anex) | 型番 | ACK-030 |
| サイズ | 3mm | 全長 | 115mm |
| 刃長 | 38mm | 六角シャンク | 1/4" (6.35mm) |
| 軸カラー | 赤 | 材質 | 刃部:ハイス鋼 輪部:快削鋼 |
| 重量 | 20g | | |
| 硬木・集成材など木材全般の木ネジ・穴あけに | | | |
| 折れに強い二重構造ドリル刃 | | | |
| ハイス鋼で抜群の耐久性 | | | |
| ステンレス・アルミは厚さ1mmまで可能 | | | |
| RoHS2適合品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.