


品番：EA824DS

品名：2.0-6.0mm/12本組 薄板ドリル(六角軸/HSS)



販売価格	11,100円(税抜) / 12,210円(税込)		
カタログ価格	11,100円(税抜) / 12,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 07:21現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	ERD-2060S
サイズ	2.0・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0mm	六角シャンク	6.35mm
重量	355g	材質	HSS(ハイス鋼)
入数	12本	ケースカラー	パープル
ケースサイズ	195×110×40mm		

刃先はローソク研ぎ形状のため、薄板でもバリが少ない

X形シンニング加工とマージンなしで狙った位置に真円に近い穴あけができます。

持ち運びに便利なケース付ですので、バラバラになりません

六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。

鉄板(3mm程度)、ステンレス板(2mm程度)、アルミ、プラスチック、木材等の穴あけに

刃先はローソク研ぎ形状の為、薄板でもバリが少ないです。

電動ドリル、インパクトドライバー対応

<注意>

- ・作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。
- ・作業中は手袋の着用は避けて下さい。巻き込まれる恐れがあります。
- ・熱処理された金属板の穴あけには使用できません。

- ・インパクトの掛け過ぎは、刃先の破損の原因となりますのでご注意願います。
- ・小物の加工の際は、バイスプライヤ等でしっかり固定して作業して下さい。
- ・ステンレス板には切削油を施し、鉄板の1/2の回転数で作業してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.