

品番：EA824DS

品名：2.0-6.0mm/12本組 薄板ドリル(六角軸/HSS)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 11,100円(税抜) / 12,210円(税込) | | |
| カタログ価格 | 11,100円(税抜) / 12,210円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/04 22:39現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|--------|---|--------|-----------|
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | ERD-2060S |
| サイズ | 2.0・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0mm | 六角シャンク | 6.35mm |
| 重量 | 355g | 材質 | HSS(ハイス鋼) |
| 入数 | 12本 | ケースカラー | パープル |
| ケースサイズ | 195×110×40mm | | |

刃先はローソク研ぎ形状のため、薄板でもバリが少ない

X形シンニング加工とマージンなしで狙った位置に真円に近い穴あけができます。

持ち運びに便利なケース付ですので、バラバラになりません

六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。

鉄板(3mm程度)、ステンレス板(2mm程度)、アルミ、プラスチック、木材等の穴あけに

刃先はローソク研ぎ形状の為、薄板でもバリが少ないです。

電動ドリル、インパクトドライバー対応

<注意>

- ・作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。
- ・作業中は手袋の着用は避けて下さい。巻き込まれる恐れがあります。
- ・熱処理された金属板の穴あけには使用できません。

- ・インパクトの掛け過ぎは、刃先の破損の原因となりますのでご注意願います。
- ・小物の加工の際は、バイスプライヤ等でしっかり固定して作業して下さい。
- ・ステンレス板には切削油を施し、鉄板の1/2の回転数で作業してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.