

品番：EA824DS-3.0

品名：3.0mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)



販売価格	745円(税抜)／ 820円(税込)			
カタログ価格	745円(税抜)／820円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 （2025/09/19 13:01現在）			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ				



品名	薄板ドリル
品番	EA824DS-3.0
規格	3.0mm
材質	HSS
軸径	6.35mm
全長	81mm
有効長	33mm
刃先径	3.0mm
刃先角	118°
刃先形状	ローソク研ぎ
用途	鉄板(3mm程度)、ステンレス板(2mm程度)、アルミ、プラスチック、木材等の穴あけ
電動ドリル対応	○
インパクトドライバー対応	○

仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	ERD-3.0
刃先径(mm)	3.0	全長(mm)	81
有効長(mm)	33		
鉄板(3mm程度)、ステンレス板(2mm程度)、アルミ、プラスチック、木材等の穴あけに			
材質	HSS(ハイス鋼)	六角シャンク	6.35mm
刃先はローソク研ぎ形状の為、薄板でもバリが少ないです。			
電動ドリル、インパクトドライバー対応			