


品番：EA824DS-3.5

品名：3.5mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 780円(税抜) / 858円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 780円(税抜) / 858円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/04/04 16:49現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

|        |            |    |           |
|--------|------------|----|-----------|
| メーカー   | トップ工業(TOP) | 型番 | ERD-3.5   |
| 刃先径    | 3.5mm      | 溝長 | 22mm      |
| 六角シャンク | 6.35mm     | 全長 | 84mm      |
| 重量     | 22g        | 材質 | HSS(ハイス鋼) |

鉄板(3mm程度)、ステンレス板(2mm程度)、アルミ、プラスチック、木材等の穴あけに

刃先はローソク研ぎ形状の為、薄板でもバリが少ないです。

X形シンニング加工とマージンなしで狙った位置に真円に近い穴あけができます。

電動ドリル、インパクトドライバー対応

バリを抑えて真円に近い穴あけが可能

#### <注意>

- ・作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。
- ・作業中は手袋の着用は避けて下さい。巻き込まれる恐れがあります。
- ・熱処理された金属板の穴あけには使用できません。
- ・インパクトの掛け過ぎは、刃先の破損の原因となりますのでご注意願います。
- ・小物の加工の際は、バイスプライヤ等でしっかり固定して作業して下さい。
- ・ステンレス板には切削油を施し、鉄板の1/2の回転数で作業してください。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.