


品番：EA824DS-6.0

品名：6.0mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,020円(税抜) / 1,122円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,020円(税抜) / 1,122円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/04 16:50現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0891ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|------------|--------|-----------|
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | ERD-6.0 |
| 刃先径 | 6.0mm | 溝長 | 28mm |
| 全長 | 97mm | 六角シャンク | 6.35mm |
| 重量 | 25° | 材質 | HSS(ハイス鋼) |

鉄板(3mm程度)、ステンレス板(2mm程度)、アルミ、プラスチック、木材等の穴あけに

刃先はローソク研ぎ形状の為、薄板でもバリが少ないです。

電動ドリル、インパクトドライバー対応

X形シンニング加工とマージンなしで狙った位置に真円に近い穴あけができます。

バ리를抑えて真円に近い穴あけが可能

<注意>

- ・作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。
- ・作業中は手袋の着用は避けて下さい。巻き込まれる恐れがあります。
- ・熱処理された金属板の穴あけには使用できません。
- ・インパクトの掛け過ぎは、刃先の破損の原因となりますのでご注意願います。
- ・小物の加工の際は、バンププライヤ等でしっかり固定して作業して下さい。
- ・ステンレス板には切削油を施し、鉄板の1/2の回転数で作業してください。

代替品

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



品番 EA824PG-6.0

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.