

品番：EA824DS-9.0

品名：9.0mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)



販売価格	2,310円(税抜)／2,541円(税込)		
カタログ価格	2,310円(税抜)／2,541円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/19 13:28現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



品名	9.0mm薄板ドリル
品番	EA824DS-9.0
メーカー	トップ工業
型番	ERD-9.0
刃先径	9.0mm
全長	90mm
有効長	52mm
材質	HSS
軸径	6.35mm
軸形状	六角
用途	鉄板(3mm程度)、ステンレス板(2mm程度)、アルミ、プラスチック、木材等の穴あけ
特徴	刃先はローソク研ぎ形状の為、薄板でもバリが少ないです。
対応機器	電動ドリル、インパクトドライバー対応

仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	ERD-9.0
刃先径(mm)	9.0	全長(mm)	90
有効長(mm)	52		
鉄板(3mm程度)、ステンレス板(2mm程度)、アルミ、プラスチック、木材等の穴あけに			
材質	HSS(ハイス鋼)	六角シャンク	6.35mm
刃先はローソク研ぎ形状の為、薄板でもバリが少ないです。			
電動ドリル、インパクトドライバー対応			

代替品

	品番 EA824PJ-9.0 コメント
--	---------------------------