

品番 : EA824DV

品名 : 3.0-6.5mm ストレートドリル(10本組・両刃/HSS)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 9,220円(税抜) / 10,142円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,220円(税抜) / 10,142円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/08/23 16:58現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|-----------------------------------|--|----|-----|
| セット内容 | サイズ: φ3.0mm、全長:46mm サイズ: φ3.2mm、全長:49mm サイズ: φ3.5mm、全長:52mm サイズ: φ4.0mm、全長:55mm サイズ: φ4.5mm、全長:58mm サイズ: φ4.8mm、全長:62mm サイズ: φ5.0mm、全長:62mm サイズ: φ5.5mm、全長:66mm サイズ: φ6.0mm、全長:66mm サイズ: φ6.5mm、全長:70mm | 材質 | HSS |
| 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 | | |
| スチールケース付き | | | |
| 1本2役で安く使えるので作業の省力化、低コスト化に貢献。 | | | |
| ダブル正宗ポイントで求心性が良く軽くよく切れ、穴あけが早い。 | | | |
| ISO規格、高剛性により電動ドリルから自動機まで広範囲の使用に対応 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.