

品番：EA824DV-3.2

品名：3.2mm ストレートドリル(両刃/HSS)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 605円(税抜) / 666円(税込) | | |
| カタログ価格 | 605円(税抜) / 666円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/21 06:10現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0888ページ | | |



仕様


| | | | |
|------|----------|-------|------------------------------------|
| メーカー | イシハシ精工 | 商品名 | 正宗ツインカッター |
| 刃先径 | 3.2mm | 全長 | 49mm |
| 溝長 | 12mm | 先端角 | 118° |
| 先端形状 | X型 | ねじれ角 | 標準 |
| 材質 | HSS(ハイス) | 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |

クロスシンニング

1本2役で安く使えるので作業の省力化、低コスト化に貢献

ダブル正宗ポイントで求心性が良く軽くよく切れ、穴あけが早いです。

代替品

| | |
|--|------------------------|
|  | 品番 EA824DW-3.2 コメント |
|--|------------------------|

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.