

品番：EA824DV-4.0

品名：4.0mm ストレートドリル(両刃/HSS)



販売価格	660円(税抜) / 726円(税込)		
カタログ価格	660円(税抜) / 726円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 20:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0888ページ		



用途別	適合材料	適合径	適合長さ
一般	鋼	0.5-10	10-100
鋼材	ステンレス	0.5-10	10-100
アルミ	アルミ	0.5-10	10-100
銅	銅	0.5-10	10-100
樹脂	樹脂	0.5-10	10-100



品名	規格	単位	在庫	価格
EA824DV-4.0	4.0mm	個	1	660

仕様

メーカー	イシハシ精工	商品名	正宗ツインカッター
刃先径	4.0mm	全長	55mm
溝長	14mm	先端角	118°
先端形状	X型	ねじれ角	標準
材質	HSS(ハイス)	対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金

クロスシンニング

1本2役で安く使えるので作業の省力化、低コスト化に貢献

ダブル正宗ポイントで求心性が良く軽くよく切れ、穴あけが早いです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.