

品番：EA824DV-6.0

品名：6.0mm ストレートドリル(両刃/HSS)



販売価格	1,130円(税抜) / 1,243円(税込)		
カタログ価格	1,130円(税抜) / 1,243円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/04 20:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0888ページ		



用途別	適合材料	適合径	適合長さ
汎用	鋼	0.5 - 12.5	100 - 200
鋼材	ステンレス	0.5 - 12.5	100 - 200
アルミ	アルミ	0.5 - 12.5	100 - 200
銅	銅	0.5 - 12.5	100 - 200
樹脂	樹脂	0.5 - 12.5	100 - 200



品名	規格	単位	在庫	価格
EA824DV-6.0	6.0mm	個	2	1,130円

仕様


メーカー	イシハシ精工	商品名	正宗ツインカッター
刃先径	6.0mm	全長	66mm
溝長	17mm	先端角	118°
先端形状	X型	ねじれ角	標準
材質	HSS(ハイス)	対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金

クロスシンニング

1本2役で安く使えるので作業の省力化、低コスト化に貢献

ダブル正宗ポイントで求心性が良く軽くよく切れ、穴あけが早いです。

代替品

	品番 EA824DW-6.0 コメント
--	------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.